

Protezione sfiato VABD-D3-SN-N12

Codice prodotto: 3535104

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione d'esercizio	0 MPa...1.2 MPa
Pressione di lavoro	0 bar...12 bar
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-50 °C...60 °C
Tipo di montaggio	Avvitamento Tramite filetto maschio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale della vite di scarico	PA