

Unità di aspirazione VASB-100-1/4-NBR

Codice prodotto: 35416

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4 mm
Diametro ventosa	100 mm
Diametro effettivo di aspirazione	85 mm
Posizione del collegamento	In alto
Forma ventosa	Rotondo, soffiato, 1,5 convoluzioni
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Forza di distacco al 70% di vuoto	397 N
Forza di tenuta alla pressione nominale	397 N
Filettatura	G1/4
Fissaggio ventosa	G1/4
Attacco vuoto	G1/4
Colore	Nero
Durezza Shore	60 +/- 5
Materiale del perno a vite	Zinco pressofuso
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	NBR