


Piastra intermedia con riduttore di pressione

LR-ZP-B-D-3

Codice prodotto: 35426



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	ISO 5599-1
Funzione integrata	Riduttore di pressione
Design	Pistone
Intervallo di regolazione di pressione MPa	0.05 MPa...1.2 MPa
Intervallo di regolazione di pressione	0.5 bar...12 bar
Intervallo regolazione della pressione psi	7.25 psi...174 psi
Pressione d'ingresso 1	14 bar
Pressione di alimentazione 1 MPa	1.4 MPa
Pressione di alimentazione 1 psi	203 psi
Approvazione	UL - Riconosciuto (OL)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Peso prodotto	1220 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Alluminio pressofuso Acciaio