

Pistola di soffiaggio a basso consumo LSP-1/4-D

Codice prodotto: 35528

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione aria di scarico	Soffiaggio dosato
Pressione di lavoro	0 bar...10 bar
Portata in atmosfera	120 l/min
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	120 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Suono del livello di pressione	90 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...50 °C
Peso prodotto	240 g
Attacco pneumatico	Filetto femmina G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto