


Cilindro a soffietto EB-165-125

Codice prodotto: 36491

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	165
Diametro di installazione richiesto	180 mm
Corsa	125 mm
Altezza estesa max.	200 mm
Max. Angolo di inclinazione	30 deg
Offset massimo	20 mm
Altezza di installazione min.	72 mm
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:::4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Forza di ripristino	200 N
Peso prodotto	1500 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale membrana	NR/BR
Materiale corpo	Acciaio Galvanizzato