

Cilindro a soffietto EB-250-185

Codice prodotto: 36493

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	250
Diametro di installazione richiesto	265 mm
Corsa	185 mm
Altezza estesa max.	275 mm
Max. Angolo di inclinazione	25 deg
Offset massimo	20 mm
Altezza di installazione min.	75 mm
Funzionamento	A semplice effetto
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato non possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Forza di ripristino	200 N
Peso prodotto	3000 g
Tipo di montaggio	Tramite filetto femmina
Attacco pneumatico	G3/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale membrana	NR/BR
Materiale corpo	Acciaio Galvanizzato