


# Spirale fascia-tubi PKB-50-BL

Codice prodotto: 3656

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	per fascio di tubi flessibili Ø max. 50 mm
Diametro esterno	6 mm
Diametro interno	4 mm
Istruzioni per l'uso	12 tubi flessibili Ø esterno 12 mm 28 tubi flessibili Ø esterno 8 mm 50 tubi flessibili Ø esterno 6 mm 60 tubi flessibili Ø esterno 4 mm
Lunghezza del tubo	50 m
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso prodotto secondo la lunghezza	0.0146 kg/m
Colore	Blu
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale tubo	PE