

Cavo di collegamento NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Codice prodotto: 3673475

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza tubo protettivo	0.6 m
Posizione di montaggio	Opzionale
Applicazioni all'aperto	Aree di applicazione protette dalle intemperie classe C1 in base a EN60654-1
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...30 V
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Umidità relativa dell'aria	5 - 100% Condensante
Grado di protezione	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C...60 °C
Collegamento elettrico 1	Connettore a innesto dritto a 3 poli
Collegamento elettrico 2	Estremità aperta, a 3 fili
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Attacco pneumatico	Per tubo diametro esterno 8 mm
Raggio minimo di curvatura del cavo	100 mm
Struttura del cavo	3 x 0,75 mm ²
Peso prodotto	280 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del tubo di protezione	PA
Materiale raccordo per tubo protettivo	PA
Materiale della guaina del cavo	PVC
Materiale guarnizioni	TPE