

# Kit di copertura EASC-E10-120

Codice prodotto: 3790896

**FESTO**



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	120
Posizione di montaggio	Orizzontale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...40 °C
Peso prodotto	4850 g
Materiale copertura	Acciaio inossidabile ad alta lega
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)