

Utensile di presa adattivo DHAS-GF-120-U-BU

Codice prodotto: 3998959

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	120
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura ambiente	10 °C...50 °C
Peso prodotto	29 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dito di presa	TPE-U(PU)