

# Indicatore di posizione SASF-S2-B-F-A56

Codice prodotto: 4077125

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di regolazione angolo di rotazione	0 deg...90 deg
Dimensioni (P x L x H)	Diametro 115 x 62
Resistenza alle vibrazioni	Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-25 °C...70 °C
Peso prodotto	140 g
Tipo di montaggio	Conforme VDI/VDE 3845
Colore corpo	Nero
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del distanziale	PA
Materiale corpo	PA PP Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale viti	Acciaio inossidabile ad alta lega