

Indicatore di pressione OH-22-RT

Codice prodotto: 4131

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione di lavoro	1.4 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...45 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...45 °C
Peso prodotto	25 g
Tipo di montaggio	Installazione nel pannello di comando in Ø22,5
Attacco pneumatico	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)