



Valvola pneumatica VL/O-3-PK-3

Codice prodotto: 4233

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2 aperto, monosolenoide
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	100 l/min
porta di lavoro pneumatica	PK-3
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Design	Sede otturatore
Dimensione nominale	2.5 mm
Tempo di spegnimento	50 ms
Tempo di accensione	12 ms
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	110 g
Tipo di montaggio	Su sottobase Sul telaio di montaggio Con foro passante Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 4	PK-3
Collegamento pneumatico, attacco 5	PK-3
Materiale sottobase	Ottone Rinforzato con PPS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Plastica Zinco pressofuso