

Kit parallelo EAMM-U-45-V32-42A-63

Codice prodotto: 4280674

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	45
Distanza dal centro al centro	63 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Rapporto del riduttore	1:1
Velocità di rotazione max.	3600 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Momento di inerzia di massa	4.35 kgmm ²
Coppia di attrito indipendente dal carico	0.05 Nm
Coppia trasmissibile	0.5 Nm
Peso prodotto	243 g
Codice interfaccia, attuatore	V32
Codice interfaccia, ingresso motore	42A
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)