



Valvola a tasto T-5/3-1/4

Codice prodotto: 4578

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	5/3 centri chiusi
Tipo di azionamento	Manuale
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	680 l/min
porta di lavoro pneumatica	G1/4
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...1 MPa
Pressione di lavoro	2 bar...10 bar
Dimensione nominale	7 mm
Principio di tenuta	Morbido
Tipo di pilotaggio	Pilotato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1160 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4