

Leva manuale
VAOH-F10-D12-H9-A

Codice prodotto: 4650071

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza	130 mm
Tipo di azionamento	Manuale
Posizione di montaggio	Opzionale
Larghezza tra i piatti	8 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Peso prodotto	145 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale leva manuale	Acciaio galvanizzato