

# Perno dell'albero DARF-Q11-35/40

Codice prodotto: 4835939

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	35 40
Per alesaggio	Ø35 Diametro 40
Design	Perno dell'albero
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	350 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e bussola di centratura
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio nichelato