

Perno dell'albero DARF-Q11-32

Codice prodotto: 4835940

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 32 |
| Per alesaggio | Diametro 32 |
| Design | Perno dell'albero |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 287 g |
| Tipo di montaggio | Tramite foro passante e bussola di centratura |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale viti | Acciaio nichelato |