

Perno dell'albero DARF-Q11-12

Codice prodotto: 4835942

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	12
Per alesaggio	Diametro 12
Design	Perno dell'albero
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	38 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e bussola di centratura
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale viti	Acciaio nichelato