


# Flangia ad innesto DARF-Q12-12

Codice prodotto: 4886221

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dimensione                               | 12                                        |
| Posizione di montaggio                   | Opzionale                                 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione     |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                     | 0 °C...60 °C                              |
| Coppia di serraggio max.                 | 1.4 Nm                                    |
| Peso prodotto                            | 15 g                                      |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale flangia                        | Lega di alluminio forgiato anodizzato     |
| Materiale viti                           | Acciaio galvanizzato                      |