

Silenziatore U-PK-4

Codice prodotto: 4932

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Pressione d'esercizio | 0 MPa...1 MPa |
| Pressione di lavoro | 0 bar...10 bar |
| Portata in atmosfera | 580 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Suono del livello di pressione | 77 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 °C...70 °C |
| Peso prodotto | 4.1 g |
| Attacco pneumatico | PK-4 |
| Materiale inserto ammortizzatore | Bronzo |
| Materiale del perno a vite | Ottone |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |