

# Fissaggio a flangia DAMF-Q12-25

Codice prodotto: 4965020

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	25
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Coppia di serraggio max.	4 Nm
Peso prodotto	147 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio galvanizzato
Materiale viti	Acciaio galvanizzato