

## Supporto a cerniera LN-32

Codice prodotto: 5147

**FESTO**



### Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                                                                  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dimensione                               | 32                                                                      |
| Basato su standard                       | ISO 15552 (preced. anche VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione                               |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                       |
| Temperatura ambiente                     | -40 °C...150 °C                                                         |
| Peso prodotto                            | 149 g                                                                   |
| Nota sui materiali                       | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)                               |
| Materiale del fissaggio                  | Acciaio temperato                                                       |