


Fissaggio su profilo EAHF-L2-25-P-S

Codice prodotto: 5183153

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Dimensione | 25 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio | Il prodotto corrisponde alla definizione interna di Festo per l'impiego nella produzione di batterie: I metalli con una percentuale in massa di rame, zinco o nichel superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Fanno eccezione il nichel negli acciai, superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine |
| Classe camera bianca | Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1 |
| Peso prodotto | 4 g |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale piastra | Lega di alluminio forgiato anodizzato |