

Giunto
EAMD-56-54-18-23X27
Codice prodotto: 5225774

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	18 mm
Diametro di montaggio 2	23 mm
Dimensione	56
Lunghezza nominale	54,5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	5500 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	172 kgmm ²
Coppia trasmissibile	60 Nm
Peso prodotto	466 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)