

Blocco batteria
MHA3-PR10-3-1/8

Codice prodotto: 525225

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	10
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante Con guida DIN
Metodo di montaggio per valvola	Tramite filetto femmina
Collegamento pneumatico, porta 1/33	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Filetto femmina G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3/11	G1/4
Materiale sottobase	Lega di alluminio battuto