

# Tube in plastica PUN-V0-6X1-SW

Codice prodotto: 525438

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Diametro esterno   | 6 mm   |
| Raggio di curvatura rilevante per la portata                     | 26.5 mm  |
| Diametro interno   | 4 mm   |
| Raggio minimo di curvatura                                       | 12 mm  |
| Caratteristiche tubo   | applicabile su catene portacavi  |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-13.775 psi...101.5 psi  |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura   | -0.95 bar...7 bar  |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura              | -0.095 MPa...1 MPa<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Pressione operativa in funzione della temperatura                | -0.95 bar...10 bar   |
| Nota sulla pressione operativa                                   | Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C   |
| Approvazione   | Ente di verifica e certificazione tedesco (TÜV)  |
| Autorità che rilascia il certificato                             | B 013277 0506 00   |
| Fluido di lavoro   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Acqua (liquida, senza ghiaccio)   |
| Materiale test antincendio                                       | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)  |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-B2-L   |
| Temperatura ambiente   | -35 °C...60 °C   |
| Nota sulla temperatura ambiente                                  | Utilizzo non pressurizzato fino a 90 °C  |
| Peso prodotto secondo la lunghezza                               | 0.02 kg/m  |
| Attacco pneumatico   | Per connettore a innesto diametro esterno 6 mm<br>Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera<br>Per nipplo spinato I.D. 4 mm |
| Colore   | Nero   |
| Nota sul colore  | Devia dal colore standard a causa della protezione antifiama   |
| Durezza Shore  | D 54 +/-3  |
| Nota sui materiali   | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)  |
| Materiale tubo   | TPE-U(PU)  |