

tubo in plastica PAN-V0-6X1-BL-20

Codice prodotto: 525466
Prodotto in esaurimento

FESTO

[Ignifugo](#)

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2019. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	8 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	30 mm
Diametro interno	4 mm
Raggio min. di curvatura	13 mm
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] Acqua, come da dichiarazione del costruttore, vedi www.festo.com Olio minerale
Prova antincendio materiale	UL94 V-0 (involucro)
Temperatura ambiente	-30 ... 90 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,049 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 6 mm
Colore	Blu
Durezza Shore	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12 PVC-P