

# Kit di fissaggio CRSMB-8-32/100

Codice prodotto: 525565

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	8
Progettazione	Per cilindri rotondi
Posizione di montaggio	Opzionale
Per alesaggio	Ø32 - Ø100
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Grado di protezione	IP65 IP68 IP69K
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	3 g
Tipo di montaggio	Incollato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio anodizzato TPE-U(PU)