


# Blocco batteria VIGK-04-D-1-3/8

Codice prodotto: 525569

FESTO

per unità di valvole 04, portate elevate, grandezza ISO 1, (G 3/8)



## Foglio dati

| Caratteristica                        | Valore   |
|---------------------------------------|--|
| Basata sulla norma                    | ISO 5599-2                                     |
| Max. numero dei posti valvola         | 1  |
| Pressione di esercizio                | -0,9 ... 16 bar                                |
| Fluido di esercizio                   | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura del fluido                | -10 ... 60 °C                                  |
| Temperatura ambiente                  | -10 ... 60 °C                                  |
| Fissaggio sottobase                   | con foro passante                              |
| Attacco pneumatico 1                  | G1/2   |
| Attacco pneumatico 2                  | G3/8   |
| Attacco pneumatico 3                  | G1/2   |
| Attacco pneumatico 4                  | G3/8   |
| Attacco pneumatico 5                  | G1/2   |
| Informazioni sui materiali, sottobase | Alluminio pressofuso                           |