

Connessione bus FBSD-KL-2X5POL

Codice prodotto: 525635

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	20 g
Collegamento elettrico	A 5 poli/a 5 poli Connettore femmina angolato/morsetto a vite
Intervallo di tensione d'esercizio DC	24 V
Corrente ammissibile per il carico	12 A
Sezione del conduttore	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale del contatto elettrico	Bronzo Bronzo