

Posizione intermedia esterna SLG-Z-18-A

Codice prodotto: 525681

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Modulo oscillante
Rilevamento posizione	Tramite sensore di finecorsa
Pressione di lavoro	1 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	75 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e perno di serraggio
Attacco pneumatico	M3
Materiale arresti meccanici	Acciaio nichelato
Materiale guarnizioni	PUR
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato duro