

Guida profilata SLG-S-18-700

Codice prodotto: 525700

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	789 g
Tipo di montaggio	Tramite foro passante e perno di serraggio
Materiale corpo	Alluminio Anodizzato duro