


Unità di aspirazione ESS-40-GT-M6

Codice prodotto: 525972

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	5.5 mm
Raggio min. del pezzo	35 mm
Dimensione nominale	2.5 mm
Diametro ventosa	40 mm
Volume ventosa	5.4 cm ³
Posizione di montaggio	Opzionale
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 4
Forma ventosa	Rotondo profondo
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	64 N
Forza laterale alla pressione nominale	20 N
Peso prodotto	14 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	M6
Colore	Rosso-marrone
Durezza Shore	72 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	Vulkollan