

# Unità di aspirazione ESS-60-GT-M10

Codice prodotto: 525980

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	6 mm
Raggio min. del pezzo	75 mm
Dimensione nominale	2.5 mm
Diametro ventosa	60 mm
Volume ventosa	11.3 cm <sup>3</sup>
Posizione di montaggio	Opzionale
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 5
Forma ventosa	Rotondo profondo
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:--]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza di tenuta alla pressione nominale	134 N
Forza laterale alla pressione nominale	37 N
Peso prodotto	20 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	M10
Colore	Rosso-marrone
Durezza Shore	72 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	Vulkollan