


Unità di aspirazione ESS-80-GT-M10

Codice prodotto: 525983

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	7.5 mm
Raggio min. del pezzo	100 mm
Dimensione nominale	5.5 mm
Diametro ventosa	80 mm
Volume ventosa	28.6 cm ³
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Rotondo, a forma di campana
Correlazione con il supporto ventosa	Dimensione 5
Forma ventosa	Rotondo profondo
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza di distacco al 70% di vuoto	245 N
Forza di tenuta alla pressione nominale	245 N
Coppia massima di serraggio per il filetto di montaggio	12 Nm
Forza laterale alla pressione nominale	99 N
Peso prodotto	28 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Attacco vuoto	M10
Colore	Rosso-marrone
Durezza Shore	72 +/- 5
Materiale del perno a vite	Lega di alluminio battuto
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	Vulkollan