

Ventosa
ESV-50-BT
Codice prodotto: 526007

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Compensatore di altezza per supporto ventosa	10 mm
Raggio min. del pezzo	40 mm
Diametro ventosa	50 mm
Volume ventosa	17.6 cm ³
Posizione di montaggio	Opzionale
Design	Soffietto
Forma ventosa	Rotondo, soffietto, 1,5 convoluzioni
Pressione di lavoro	-0.95 bar...0 bar
Pressione di lavoro nominale	-0.7 bar
Fluido di lavoro	Aria atmosferica basata su ISO 8573-1:2010 [7:::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza di distacco al 70% di vuoto	100 N
Forza di tenuta alla pressione nominale	100 N
Forza laterale alla pressione nominale	39 N
Peso prodotto	16.2 g
Tipo di montaggio	Tramite attacco per il vuoto
Colore	Rosso-marrone
Durezza Shore	72 +/- 5
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale ventosa	Vulkollan