

Sottobase-SET MS6-AGC

Codice prodotto: 526081

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 6 |
| Serie | MS |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 300 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G3/8 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale sottobase | Alluminio pressofuso |
| Materiale guarnizioni | NBR |