

Kit manometro
DPA-63-16-MA-SET

Codice prodotto: 526097

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme allo standard	EN 837-1
Pressione nominale manometro	40
Design	Manometro a tubo Bourdon
Tipo di montaggio	Tramite filetto maschio
Pressione di lavoro	16 bar
Classe di precisione della misurazione	2.5
Grado di protezione	IP43
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Posizione di montaggio	Opzionale
Attacco pneumatico	G1/8
Peso prodotto	250 g