

Lamiera di copertura CPX-AB-S-4-M12

Codice prodotto: 526184

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Peso prodotto | 20 g |
| Temperatura ambiente | -5 °C...50 °C |
| Umidità relativa dell'aria | Non condensante |
| Grado di protezione | IP65 IP67 In stato assemblato Conforme IEC 60529 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |