

Silenziatore UC-QS-10H

Codice prodotto: 526475

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Dimensioni del pacchetto | 1 |
| Pressione d'esercizio | 0 MPa...1 MPa |
| Pressione di lavoro | 0 bar...10 bar |
| Portata in atmosfera | 3100 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Suono del livello di pressione | 68 dB(A) |
| Temperatura ambiente | -10 °C...70 °C |
| Peso prodotto | 5.5 g |
| Attacco pneumatico | QS-10 |
| Materiale inserto ammortizzatore | PE |
| Materiale del tappo filettato | PE |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |