


# Valvola a pedale con fermo meccanico FPB-3-1/4

Codice prodotto: 526984

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                           | Valore                                         |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Funzione valvola                                         | Elettrovalvola a impulsi a 3/2 vie             |
| Tipo di azionamento                                      | Manuale                                        |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 550 l/min                                      |
| porta di lavoro pneumatica                               | G1/4                                           |
| Pressione di lavoro                                      | -0.95 bar...10 bar                             |
| Design                                                   | Sede otturatore                                |
| Tipo di reset                                            | Molla meccanica                                |
| Dimensione nominale                                      | 7 mm                                           |
| Posizione di montaggio                                   | Opzionale                                      |
| Tipo di pilotaggio                                       | Diretto                                        |
| Direzione del flusso                                     | Non reversibile                                |
| Fluido di lavoro                                         | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Conformità PWIS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Temperatura ambiente                                     | -10 °C...60 °C                                 |
| Forza di attuazione                                      | 31.5 N                                         |
| Peso prodotto                                            | 610 g                                          |
| Tipo di montaggio                                        | Con foro passante                              |
| Collegamento pneumatico, porta 1                         | G1/4                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 2                         | G1/4                                           |
| Collegamento pneumatico, porta 3                         | G1/4                                           |
| Materiale guarnizioni                                    | NBR                                            |
| Materiale corpo                                          | Alluminio pressofuso                           |