

Connettore maschio SD-SUB-D-ST25

Codice prodotto: 527522

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	51 g
Collegamento elettrico	A 25 poli Connettori maschio Sub-D
Intervallo di tensione d'esercizio DC	250 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	250 V
Corrente ammissibile per il carico	5 A
Raccordo pressacavo	Pg11
Diametro cavo ammesso	7 mm...12 mm
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del contatto elettrico	Lega di rame Bronzo