

Lubrificatore MS6-LOE-1/2-R

Codice prodotto: 529775

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Design	Lubrificatore proporzionale a nebbia d'olio standard
Capacità di olio max.	75 cm ³
Tazza di protezione	Tazza di protezione in plastica
Pressione di lavoro	1 bar...16 bar
Portata minima per il funzionamento del lubrificatore	50 l/min
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	7200 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedere le informazioni avanzate sul materiale
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Viscosità dell'olio	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	600 g
Tipo di montaggio	Installazione in linea Con accessori Una delle due:
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	PC