


giunto EAMC-B-15-22-5-9

Codice prodotto: 529953

FESTO

Per attuatore elettromeccanico con servo-motore.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	5 mm
Diametro alloggiamento 2	9 mm
Taglia	15
Lunghezza nominale	22 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	12.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	0,13 kgmm ²
Coppia trasferibile	1 Nm
Peso	6 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS