

Giunto
EAMC-30-35-6.35-8
Codice prodotto: 530088

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	6.35 mm
Diametro di montaggio 2	8 mm
Dimensione	30
Lunghezza nominale	35 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	6.1 kgmm ²
Coppia trasmissibile	7.5 Nm
Peso prodotto	45 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)