


Combinazione di unità di manutenzione MSB6-1/4-FRC7:J3M1-Z

Codice prodotto: 530273

FESTO

Combinazione filtro, riduttore di pressione, lubrificatore, massima pressione in uscita 12 bar, filtro da 5 µm, con manometro, bloccaggio manopola di regolazione, tazza e protezione in plastica, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	6
Serie costruttiva	MS
Disp. sicurezza azionamento	Manopola con serratura incorporata
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	5 µm
Scarico condensa	manuale rotativo
Costruzione	Filtro riduttore con manometro Lubrificatore proporzionale standard a nebbia d'olio
Funzione regolatore	Pressione in uscita costante con compensazione pressione a monte con scarico secondario con flusso di ritorno
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Indicatore di pressione	con manometro
Campo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Pressione di ingresso 1	1,5 ... 20 bar
Portata nominale normale	1.700 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	3.7 a norme DIN ISO 8573-1
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	1.495 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4