

Connettore maschio KS3-1/4-A

Codice prodotto: 531666

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4.95 mm
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	225 l/min...653 l/min
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	243.9 l/min...707.9 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia nominale	9.5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 15%
Peso prodotto	23 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio G1/4
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizione filetto	PA66-GF30/TPE-U
Informazioni sui materiali	Ottone, nichelato