

Connettore maschio KS3-1/8-I

Codice prodotto: 531668

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4.95 mm
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.2 MPa -13.775 psi...174 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...12 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	225 l/min...617 l/min
Portata nominale standardizzata secondo ISO 8778	243.9 l/min...668.8 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia nominale	5 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 15%
Peso prodotto	16 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Informazioni sui materiali	Ottone, nichelato