


# Zoccolo elettrico a innesto MHAP-PI-1

Codice prodotto: 532182

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                  | Valore                                                |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio                               | Clip                                                  |
| Posizione di montaggio                          | Opzionale                                             |
| Peso prodotto                                   | 6 g                                                   |
| Collegamento elettrico                          | A 2 poli<br>Connettore femmina                        |
| Intervallo di tensione d'esercizio DC           | 60 V                                                  |
| Corrente ammissibile per il carico              | 3 A                                                   |
| Lunghezza del cavo                              | 1 m                                                   |
| Diametro cavo                                   | 1 mm                                                  |
| Struttura del cavo                              | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                              |
| Grado di protezione                             | IP40                                                  |
| Temperatura ambiente                            | -20 °C...80 °C                                        |
| Temperatura ambiente con cavo mobile            | -20 °C...50 °C                                        |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme alla direttiva EU RoHS<br>Istruzioni RoHS UK |
| Conformità PWIS                                 | VDMA24364-B2-L                                        |
| Nota sui materiali                              | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)             |
| Materiale corpo                                 | PA                                                    |
| Materiale del contatto elettrico                | Lega di rame stagnato                                 |